

UG2A

Optische Eigenschaften	
Reflexionsfaktor	
P_d	= 0,918
Spektrale Garantiewerte (d = 3 mm)	
$\lambda_c (\tau_i = 0,5)$	= nm nm
$\lambda_s (\tau_{i,U} =)$	= nm
$\lambda_p (\tau_{i,L} =)$	= nm
t_i	(750 nm \leq 0,52
Brechungsindizes	
n_d (587,6 nm)	= 1,52
n_s (852 nm)	= 1,52
n_t (1014 nm)	= 1,51
Sellmeierkoeffizienten	
gültig von 295 nm bis 1600 nm	
B_1	= 0,8819
B_2	= 0,4027
B_3	= 1,2925
C_1	= 4,435E-03 μm^2
C_2	= 2,0863E-02 μm^2
C_3	= 169,418 μm^2
Innere Qualität	
Blasenklasse	2


Mechanische Eigenschaften	
Referenzdicke	
d	= 3,00 mm
Dichte	
ρ	= 2,60 g/cm ³
Knoophärte	
$HK_{[0,1/20]}$	

Thermische Eigenschaften	
Transformationstemperatur	
T_g	= 484 °C
Wärmeausdehnung in 10⁻⁶/K	
$\alpha_{(-30^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C})}$	= 8,7
$\alpha_{(20^\circ\text{C}/300^\circ\text{C})}$	= 9,9


Chemische Eigenschaften	
Chemische Haltbarkeit	
FR Klasse	
SR Klasse	= 1.0
AR Klasse	= 1.3

Farbmetrische Eigenschaften				
		1 mm	2 mm	3 mm
Illuminant D65	x			
	y			
	Y			
	λ_d			
	P_e			
Illuminant A	x			
	y			
	Y			
	λ_d			
	P_e			

Bemerkungen	
UV	Transmissionsänderungen sind durch Einwirkung starker ultravioletter Strahlung möglich.
	Ionengefärbtes Glas
	Bandpassfilter
	DIN 58131
Disclaimer	
	Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.



UG2A



Reintransmissionsgrad τ_i bei der Referenzdicke
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i
200	< 1,0E-05	500	< 1,000E-05	800	2,694E-01	1100	2,523E-02	2200	2,753E-02	3700	4,550E-02
210	< 1,0E-05	510	< 1,000E-05	810	2,291E-01	1110	2,269E-02	2250	3,365E-02	3750	4,960E-02
220	< 1,0E-05	520	< 1,000E-05	820	1,934E-01	1120	2,075E-02	2300	4,119E-02	3800	5,487E-02
230	< 1,0E-05	530	< 1,000E-05	830	1,638E-01	1130	1,906E-02	2350	4,948E-02	3850	6,125E-02
240	< 1,0E-05	540	< 1,000E-05	840	1,408E-01	1140	1,742E-02	2400	5,747E-02	3900	6,769E-02
250	< 1,0E-05	550	< 1,000E-05	850	1,232E-01	1150	1,630E-02	2450	6,255E-02	3950	7,273E-02
260	< 1,0E-05	560	< 1,000E-05	860	1,173E-01	1160	1,523E-02	2500	7,233E-02	4000	7,429E-02
270	< 1,0E-05	570	< 1,000E-05	870	1,091E-01	1170	1,438E-02	2550	7,920E-02	4050	7,123E-02
280	< 1,0E-05	580	< 1,000E-05	880	1,008E-01	1180	1,343E-02	2600	8,580E-02	4100	6,414E-02
290	1,8E-04	590	< 1,000E-05	890	9,226E-02	1190	1,285E-02	2650	9,190E-02	4150	5,492E-02
300	2,0E-02	600	< 1,000E-05	900	8,992E-02	1200	1,239E-02	2700	9,526E-02	4200	4,586E-02
310	1,6E-01	610	< 1,000E-05	910	8,713E-02	1250	1,130E-02	2750	6,593E-02	4250	3,757E-02
320	4,089E-01	620	< 1,000E-05	920	8,362E-02	1300	1,398E-02	2800	4,651E-02	4300	3,000E-02
330	6,267E-01	630	< 1,000E-05	930	8,186E-02	1350	2,031E-02	2850	4,580E-02	4350	2,243E-02
340	7,641E-01	640	< 1,000E-05	940	7,948E-02	1400	2,052E-02	2900	4,947E-02	4400	1,481E-02
350	8,415E-01	650	< 1,000E-05	950	7,743E-02	1450	1,494E-02	2950	5,439E-02	4450	8,338E-03
360	8,747E-01	660	< 1,000E-05	960	7,516E-02	1500	1,214E-02	3000	5,885E-02	4500	3,947E-03
370	8,670E-01	670	< 1,000E-05	970	7,294E-02	1550	1,314E-02	3050	6,181E-02	4550	1,607E-03
380	7,794E-01	680	4,743E-05	980	7,087E-02	1600	1,595E-02	3100	6,279E-02	4600	5,872E-04
390	5,154E-01	690	3,525E-03	990	6,786E-02	1650	1,574E-02	3150	6,159E-02	4650	2,055E-04
400	1,524E-01	700	4,381E-02	1000	6,441E-02	1700	1,264E-02	3200	5,873E-02	4700	7,701E-05
410	1,277E-02	710	1,482E-01	1010	6,074E-02	1750	1,000E-02	3250	5,510E-02	4750	3,602E-05
420	3,343E-04	720	2,701E-01	1020	5,634E-02	1800	9,086E-03	3300	5,112E-02	4800	2,360E-05
430	< 1,000E-05	730	3,772E-01	1030	5,164E-02	1850	9,759E-03	3350	4,711E-02	4850	2,090E-05
440	< 1,000E-05	740	4,822E-01	1040	4,693E-02	1900	1,129E-02	3400	4,352E-02	4900	1,931E-05
450	< 1,000E-05	750	4,969E-01	1050	4,254E-02	1950	1,318E-02	3450	4,076E-02	4950	1,251E-05
460	< 1,000E-05	760	4,160E-01	1060	3,842E-02	2000	1,507E-02	3500	3,919E-02	5000	< 1,000E-05
470	< 1,000E-05	770	3,251E-01	1070	3,455E-02	2050	1,693E-02	3550	3,909E-02	5050	< 1,000E-05
480	< 1,000E-05	780	3,076E-01	1080	3,079E-02	2100	1,983E-02	3600	4,021E-02	5100	< 1,000E-05
490	< 1,000E-05	790	3,020E-01	1090	2,776E-02	2150	2,320E-02	3650	4,237E-02	5150	< 1,000E-05